



OptiVision LED

EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 T15

OptiVision LED Driver Box - LED GreenLine - 128,000 lm - 277 V
- Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta - Vaaleanharmaa RAL7035 - -
- - - 15 °C

OptiVision LED -valonheitinjärjestelmä tarjoaa täydellisen valaistusratkaisun niin yksinkertaisiin kuin vaativiinkin aluevalaistuskohteisiin sekä liikunta- ja virkistysalueille. Uusinta, erittäin tehokasta lediteknikkaa hyödyntävä OptiVision LED on turvallinen ratkaisu, joka tuottaa miellyttävää, korkealaatuista valoa. Laaja valikoima valinnaisia ominaisuuksia varmistaa, että valaisimen suorituskyky riittää vaativiinkin tarpeisiin. OptiVision LED -valonheittimissä on suuri valovirta ja tehokas lämmönhallinta, mikä maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset. Kun OptiVision LED -järjestelmää käytetään yhdessä Philipsin edistyksellisten ohjausjärjestelmien ja sensoreiden kanssa, voidaan energiankulutusta vähentää entisestään. Samalla eri toiminnot, kuten välitön syttyminen ja kohteen mukaan ohjelmoitavat valaistustasot, tuovat joustavuutta käyttöön. DALI-protokollan ansiosta OptiVision LED -valaisimet ovat yhteensopivia myös muiden ohjausjärjestelmien kanssa. Valikoimaan kuuluu kahden ja kolmen ledimoduulin versiot, jotka toimivat ulkoisella virtalähdeyksiköllä sekä pienikokoinen versio integroidulla virtalähdeyksiköllä, joka helpottaa asennusta ja pienentää asennuskustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Lamppuperheen koodi	GRN [LED GreenLine]
Valonlähteen väri	757 Kylmä valkoinen
Upotettu ohjaus	No [-]
Valon säätö	-
Virtapiirin suojaus	-

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
RAL-vakioväri	Vaaleanharmaa RAL7035
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Product Family Code	EVP522 [OptiVision LED Driver Box]

OptiVision LED

Valon tekniset tiedot

Valonlähteen valovirta 128,000 lm

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 277 V

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Mek. iskun suojauskoodi IK08 [5 J ilkeittäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. värilämpötila 5700 K

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue -30 ... +45 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871794320141900

Tilaustuotteen nimi EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 T15

EAN/UPC – tuote 8717943201419


Tilauuskoodi 20141900

Osoittaja – määrä/pakkaus 1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa 1

Materiaalinumero (12NC) 912300023174

Nettopaino (kappale) 13,000 kg



Mittapiirros

OptiVision LED drivers EVP510-514

