



OptiVision LED

BVP510 GRN 93K/757 A-WB T15 LOD

OptiVision LED, LED GreenLine, 757 Viileä valkoinen, 110–277 V, Epäsymmetrinen, leveä valokeila

OptiVision LED -valonheitinjärjestelmä tarjoaa täydellisen valaistusratkaisun niin yksinkertaisiin kuin vaativiinkin aluevalaistuskohteisiin sekä liikunta- ja virkistysalueille. Uusinta, erittäin tehokasta lediteknikkaa hyödyntävä OptiVision LED on turvallinen ratkaisu, joka tuottaa miellyttävää, korkealaatuista valoa. Laaja valikoima valinnaisia ominaisuuksia varmistaa, että valaisimen suorituskyky riittää vaativiinkin tarpeisiin. OptiVision LED -valonheittimissä on suuri valovirta ja tehokas lämmönhallinta, mikä maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset. Kun OptiVision LED -järjestelmää käytetään yhdessä Philipsin edistyneiden ohjausjärjestelmien ja sensoreiden kanssa, voidaan energiankulutusta vähentää entisestään. Samalla eri toiminnot, kuten välitön syttyminen ja kohteen mukaan ohjelmoitavat valaistustasot, tuovat joustavuutta käyttöön. DALI-protokollan ansiosta OptiVision LED -valaisimet ovat yhteensopivia myös muiden ohjausjärjestelmien kanssa. Valikoimaan kuuluu kahden ja kolmen ledimoduulin versiot, jotka toimivat ulkoisella virtalähdetyksiköllä sekä pienikokoinen versio integroidulla virtalähdetyksiköllä, joka helpottaa asennusta ja pienentää asennuskustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Lighting Technology	
Lamppuperheen koodi	GRN [LED GreenLine]	CE-merkintä	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Valaistuksen tekniset tiedot	
Liitäntälaitte mukana	Ei	Valovirta	93 000 lm
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.	Vastaava värlämpötila (nim.)	5700 K
Tuoteperheen koodi	BVP510 [OptiVision LED]	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92 lm/W
		Valonlähteen väri	757 Viileä valkoinen

OptiVision LED

Optisen kuvun tyyppi	Polykarbonaattikupu/-suoja
Optiikan tyyppi, ulkotila	Epäsymmetrinen, leveä valokeila
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	110–277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	1 012 W
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–40... +50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	–
Jatkuva valontuotto	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kotelon väri	Harmaa

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	0,15 %
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BVP510 GRN 93K/757 A-WB T15 LOD
Koko tuotenimi	BVP510 GRN 93K/757 A-WB T15 LOD
Full EOC	871794320144000
Tilauskoodi	20144000
Tuotekoodi (12NC)	912300023177
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8717943201440
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8717943201440

Mittapiirros

