



OptiVision LED

BVP520 GRN 108K/740 A-MB GR T25

OptiVision LED, 740 blanco neutro, Haz medio asimétrico

El sistema de proyección OptiVision LED de Philips, es el más avanzado en tecnología LED de alta eficiencia, ofrece una completa solución de iluminación para aplicaciones en instalaciones deportivas y de área, desde las más simples hasta las más complejas. El diseño de las luminarias OptiVision LED incluye una completa gama de opciones para ofrecer un buen rendimiento, ofrecer una calidad de iluminación sobresaliente y garantizar la seguridad y un confort visual. Ofrecen la máxima potencia lumínica, al tiempo que garantizan una eficaz gestión térmica para maximizar la vida útil y minimizar los costes de mantenimiento. En aplicaciones de áreas, el sistema OptiVision LED ofrece nuevas posibilidades para reducir el consumo de energía y aumentar la flexibilidad (encendido instantáneo, niveles de iluminación programables basados en las necesidades reales) cuando se utiliza en combinación con los sensores y sistemas de control Philips. Las luminarias OptiVision LED también son compatibles con otros sistemas de control externos a través del protocolo DALI. La gama incluye versiones con dos o tres módulos de iluminación LED que funcionan con un driver externo.

Datos del producto

| Información general | | Datos técnicos de la luz | |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Comentarios | * A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes | Color de la fuente de luz | 740 blanco neutro |
| Código de gama de producto | BVP520 [OptiVision LED] | Tipo de óptica exterior | Haz medio asimétrico |
| Lighting Technology | LED | Temperatura | |
| Marca CE | SI | Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C |
| | | Mecánicos y de carcasa | |
| | | Color de la carcasa | Gris |

OptiVision LED

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | BVP520 GRN 108K/740 A-MB GR T25 |
| Nombre completo del producto | BVP520 GRN 108K/740 A-MB GR T25 |
| Full EOC | 871794321438900 |
| Código de pedido | 21438900 |
| Código 12NC | 912300023280 |
| Cantidad por paquete | 1 |

| | |
|--|---------------|
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8717943214389 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8717943214389 |

