

Harmony 1/2 HID

CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S

Harmony 1, 1, SON-T, 150 W, 168 W, Elektronisch, iReflect-reflector, versie 200, Vlak glas, Opschuifmontage voor diameter van 60 mm

Harmony is gebaseerd op een pure vorm en een modulaire constructie. De armatuur kan worden aangepast aan alle omgevingsstijlen en typen toepassingen. Beschikbaar in twee maten en ontworpen voor hoogten van 4 tot 10 meter kan de armatuur worden gecombineerd met diverse uithouders en wandmontageoplossing, zodat u gevarieerde en toch consistente installaties kunt samenstellen. Harmony is de algehele verlichtingsoplossing voor klassieke en hedendaagse stedelijke omgevingen, waarbij de geavanceerdste technologieën op het gebied van fotometrische en mechanische techniek worden geïntegreerd met oog voor duurzaamheid, veiligheid en onderhoud.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
VSA	EB [Elektronisch]
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Code productfamilie	CGP660 [Harmony 1]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Lichtstroom	18.000 lm
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	107 lm/W
Aantal lichtbronnen	1
Kleur lichtbron	Amber
Type lichtkap	Vlak glas
Bundelspreiding armatuur	360°
Optiektype buiten	iReflect-reflector, versie 200

Harmony 1/2 HID

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	52 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,47 ms
Energieverbruik	150 168 W
Arbeidsfactor	0.98
Aansluiting	3-polige plug-in connector, Wieland/Adels-compatibel
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	5

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +35 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	-
Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsvoorziening	Opschuifmontage voor diameter van 60 mm
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	640 mm
Totale breedte	536 mm
Totale hoogte	165 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,021 m²

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	165 x 536 x 640 mm
--	--------------------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standaard beschermingsniveau tegen schakelpieken
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie energieverbruik	+/-10%
----------------------------	--------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	5 %
--------------------------------------	-----


Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
--------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S
Volledige productnaam	CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S
Full EOC	871869908995500
Bestelcode	08995500
Materiaalnr. (12NC)	912300023484
Lokale code	CP66SN15F96S
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699089955
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699089955

Maatschets



Harmony 1/2 HID

