



Harmony 1/2 HID

CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB

Harmony 2, 1, SON-T, 100 W, 114 W, Elektronisch, Reflector voor wegverlichting, Vlak glas, DynaDimmer uitvoering 1

Harmony is gebaseerd op een pure vorm en een modulaire constructie. De armatuur kan worden aangepast aan alle omgevingsstijlen en typen toepassingen. Beschikbaar in twee maten en ontworpen voor hoogten van 4 tot 10 meter kan de armatuur worden gecombineerd met diverse uithouders en wandmontageoplossing, zodat u gevarieerde en toch consistente installaties kunt samenstellen. Harmony is de algehele verlichtingsoplossing voor klassieke en hedendaagse stedelijke omgevingen, waarbij de geavanceerdste technologieën op het gebied van fotometrische en mechanische techniek worden geïntegreerd met oog voor duurzaamheid, veiligheid en onderhoud.

Product gegevens

Algemene informatie		Gegevens lichttechniek	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]	Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Lichtbron vervangbaar	Ja	Lichtstroom	10.700 lm
Aantal VSA's	1 unit	Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
VSA	EB [Elektronisch]	Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Code productfamilie	CGP661 [Harmony 2]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94 lm/W
Ingebouwde regeling	DynaDimmer uitvoering 1	Aantal lichtbronnen	1
CE-markering	Ja	Kleur lichtbron	Amber
Garantieperiode	3 jaar	Type lichtkap	Vlak glas
Brandbaarheidsmarkering	-	Bundelspreiding armatuur	360°
ENEC-markering	-	Optiektype buiten	Reflector voor wegverlichting
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja		

Harmony 1/2 HID

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	52 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,47 ms
Energieverbruik	100 114 W
Arbeidsfactor	0.98
Aansluiting	3-polige plug-in connector, Wieland/Adels-compatibel
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	5

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +35 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/VSA	-
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Glas
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsvoorziening	-
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale breedte	656 mm
Totale hoogte	200 mm
Totale diameter	656 mm

Windbelastbaar oppervlak	0,031 m²
--------------------------	----------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standaard beschermingsniveau tegen schakelpieken
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie energieverbruik	+/-10%
----------------------------	--------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	5 %
--------------------------------------	-----


Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
--------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB
Volledige productnaam	CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB
Full EOC	871869909002900
Bestelcode	09002900
Materiaalnr. (12NC)	912300023491
Lokale code	CP661SN1F9F1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699090029
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699090029

Maatschets



Harmony 1/2 HID

