



Coreline tempo large

BVP130 LED260-4S/740 A

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 26000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 Neutraali valkoinen - Epäsymmetrinen

CoreLine Tempo Large -valikoiman tehokkaat valonheittimet on suunniteltu perinteisen tekniikan suoraan korvaamiseen asennuksena, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevia sähköasennuksia ja pylväitä. Huolellisesti harkittu valikoima tekee parhaan korvaavan tuotteen valinnasta helppoa. Helposti asennettavat CoreLine tempo large -valaisimet tarjoavat valovirtavaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin sekä erilaisia tehokkaita epäsymmetrisiä tai symmetrisiä optiikoita. Yleismallinen U-asennuskiinnike ja ulkoinen 3-napainen IP68-pikaliitin.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | | Tulenarkuusmerkintä | F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille] |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| Valonlähteiden määrä | 80 [80 kpl] | CE-merkintä | CE-merkintä |
| Lamppuperheen koodi | LED260 [LED module 26000 lm] | ENEC-merkintä | ENEC-merkintä |
| Lamppuversio | 4S [4th generation, screw fixation] | UL-merkintä | Ei |
| Valonlähteen väri | 740 Neutraali valkoinen | Takuu aika | 5 vuotta |
| Valonlähde vaihdettavissa | Kyllä | Optic type outdoor | Epäsymmetrinen |
| Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö | RAL-väri | Harmaa alumiini (9007) |
| Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSU [Tehonsyöttöyksikkö] | Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä | | |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi | FG [Tasolasi] | | |
| Valaisimen valokeilan hajautus | 52° x 102° | | |
| Liitäntä | Ulkoinen liitin | | |
| Kaapeli | Kaapeli 0,2 m ja kaapeliliitin | | |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka I | | |

Coreline tempo large

| | |
|---------------------------|---|
| | Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi. |
| Vakiovalo-ominaisuus | Ei |
| Varaosien saatavuus | Kyllä |
| MCB-tuotteiden määrä | 1 |
| Elinkaaripalvelut | Ylläpitopalveut |
| Fotobiologinen riski | Risk group 1 |
| Tuotteen kierrätettävyyys | 95% |
| RoHS-merkintä | RoHS-merkintä |
| WEEE-merkintä | WEEE-merkintä |
| LED engine type | LED |
| Lisävaruste PFC | N/A |
| Product Family Code | BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE] |

Valon tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------------|----|
| Ylös suuntautuvan valovirran osuus | 0 |
| Vakiokallistuskulma pylvään päässä | 0° |
| Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa | 0° |

Käyttö ja sähkö tiedot

| | |
|------------------------|-------------|
| Ottojännite | 220 - 240 V |
| Syöttötaajuus | 50–60 Hz |
| Kytkevävirtasäys | 53 A |
| Syttymisaika | 0,3 ms |
| Liitäntälaitteen virta | 1000 mA |
| Tehokerroin (suurin) | 0.9 |
| Tehokerroin (min.) | 0.9 |
| Tehokerroin (nim.) | 0.9 |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Rungon materiaali | Valualumiini |
| Heijastimen materiaali | Akrylaatti |
| Optiikan materiaali | Polymethyl methacrylate |
| Optiikan kuvun/linssin materiaali | Lasi |
| Kiinnitysmateriaali | Aluminum |
| Asennuslaite | MBA [Säädettävä asennuskiinnike] |
| Optiikan kuvun/linssin muoto | Litteä |
| Optiikan kuvun/linssin viimeistely | Kirkas |
| Kokonaispituus | 340,5 mm |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Kokonaisleveys | 422 mm |
| Kokonaiskorkeus | 40 mm |
| Effective projected area | 0,15 m ² |
| Väri | Harmaa |

Hyväksyntä ja käyttökohteet

| | |
|-------------------------|---|
| IP-luokka | IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mek. iskun suojauskoodi | IK08 [5 J ilkeäsuojaus] |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Valovirta alussa | 26000 lm |
| Valovuotoleranssi | +/-7% |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa | 120 lm/W |
| Alun vast. värilämpötila | 4000 K |
| Alun Värintoistoindeksi | >70 |
| Alkukromaattisuus | (0.382, 0.379) SDCM <3 |
| Ottoteho alussa | 217 W |
| Tehonkulutustoleranssi | +/-10% |

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

| | |
|---|-------|
| Control gear failure rate at median useful life 75000 h | 7,5 % |
| Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | L80 |

Käyttökohteiden olosuhteet


| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |

Tuotetiedot

| | |
|---|------------------------|
| Koko tuotekoodi | 871869909639700 |
| Tilaustuotteen nimi | BVP130 LED260-4S/740 A |
| EAN/UPC – tuote | 8718699096397 |
| Tilauuskoodi | 09639700 |
| Sähkönumero | 4517307 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 1 |
| Materiaalinumero (12NC) | 912300023660 |
| Nettopaino (kappale) | 7,500 kg |

Coreline tempo large

Mittapiirros



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

