



Coreline tempo large

BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Coreline tempo large, Floodlight, 146 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

CoreLine tempo large lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for HID-lamper på 150 W, 250 W og 400 W. CoreLine tempo large-serien av flombelysning har lumenpakker for mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. Monteringen er enkel takket være den U-formede universelle monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for uteområder som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]		armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
Lyskilden kan byttes ut	Ja	Light source engine type	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Produktseriekode	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]
Driver inkludert	Ja	Lighting Technology	LED
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan	Verditrapp	Effekt
		CE-merke	Ja
		Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		I samsvar med EU RoHS	Ja

Coreline tempo large

Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	21 000 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	147 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Antall lyskilder	80
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Type optisk deksel	Flatt glass
Armaturs lysstråle spredning	70° x 21°
Optikktype utendørs	Symmetrisk

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	58 A
Innløpstad	0,34 ms
Effektforbruk	146 W
Effektfaktor (brøk)	0.99
Tilkobling	Ekstern kontakt
Kabel	Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B	7

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-40 til +45 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Aluminium
Innfningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Monteringsbrakett, justerbar
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	340,5 mm
Total bredde	422 mm
Total høyde	40 mm
Effektivt prosjektert område	0,15 m²

Mål (høyde x bredde x høyde)	40 x 422 x 341 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.382, 0.379) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 75 000 timer	10 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L80
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Fullstendig produktnavn	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Full EOC	871869909643400
Lokal kodebeskrivelse	3510237
Bestillingskode	09643400
Materialenr. (12NC)	912300023664
Lokal bestillingskode	3510237
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699096434
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699096434

Coreline tempo large

Målskisse

