



Eco passport

OptiVision LED gen2

BVP525 1800/740 230V HGB DX50 D9 T25 100



Energia

- LED-valaisimen tehokkuus alussa : 109 lm/W
- Himmennettävä : Kyllä



Aineet

- RoHS Compliance : Kyllä



Kierrätys

- Valonlähde vaihdettavissa : Kyllä

Tuotteen ympäristötietojen yleiskatsaus

Philips pyrkii tekemään maailmasta terveemmän ja kestävämmän innovaatioiden kautta. Olemme saaneet kestävä kehityksen toimistamme maailmanlaajuisista tunnustuksista, kuten johtava asemamme Dow Jones Sustainability Index- ja Carbon Disclosure Project -arvioinneissa. Ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa energiankulutus, kierrättäminen, pakkausmateriaalit, haitallisten aineiden vähentäminen ja prosessien luotettavuus.

PHILIPS

2018, Elokuu 3
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.
Tilaukoodi : 11612500