



Kegel

CDS711 1XPL-L24W HFP S PCF BK LV 60 L30

KEGEL 2000, 1, MASTER PL-L 4 Pin, 28.5 W, Elektronisch, Reflector, Polycarbonaat schaal/lichtkap, Diameter van 60 mm, paaltop decoratief

De Kegel-armatuurfamilie vertegenwoordigt een tijdloos verlichtingsconcept, met al meer dan een miljoen stuks in bestaande installaties. De nieuwste familie-uitbreiding is de Kegel Comfort, die is ontworpen om de verkeersveiligheid en het algemene welbevinden in openbare buitenruimten te maximaliseren. De brede reeks standaard 'mix-and-match'-componenten maakt het mogelijk de armatuurvormen te variëren passend bij de specifieke eisen van de toepassing en met behoud van het technische hart van de lantaarn. Deze modulariteit, in combinatie met de speciale optieken, verzekert een zeer efficiënte oplossing voor veel verlichtingstoepassingen. En dat alles is verpakt in een uiterst vandalismebestendig pakket.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	PL-L [MASTER PL-L 4 Pin]
Aantal VSA's	1 unit
VSA	EB [Elektronisch]
Code productfamilie	CDS711 [KEGEL 2000]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	2 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee

Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-
Aantal lichtbronnen	1
Kleur lichtbron	-
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Bundelspreiding armatuur	-
Optiektype buiten	Reflector

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	18 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,25 ms
Energieverbruik	28,5 W
Arbeidsfactor	0.98
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B -	

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +25 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Composiet materialen
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Bevestigingsvoorziening	Diameter van 60 mm, paaltop decoratief
Vorm optische lichtkap/lens	Gebogen
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Totale lengte	562 mm
Totale breedte	562 mm
Totale hoogte	340 mm

Totale diameter	562 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,253 m²
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	340 x 562 x 562 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie energieverbruik	+/-10%
----------------------------	--------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %
--------------------------------------	-------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CDS711 1XPL-L24W HFP S PCF BK LV 60 L30
Volledige productnaam	CDS711 1XPL-L24W HFP S PCF BK LV 60 L30
Full EOC	871869947730100
Bestelcode	47730100
Materiaalnr. (12NC)	912300024068
Lokale code	CDS711PLL24PCF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699477301
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699477301

Maatschets

