



Kegel

CDS751 1XSON-TPP70W EB PSU S DMP BK 76 L

KEGEL 2000, 1, MASTER SON-T PIA, 81 W, Elektronisch regelend DALI, Reflector, Polycarbonaat schaal/lichtkap, DALI, Diameter van 76 mm, paaltop decoratief

De Kegel-armatuurfamilie vertegenwoordigt een tijdloos verlichtingsconcept, met al meer dan een miljoen stuks in bestaande installaties. De nieuwste familie-uitbreiding is de Kegel Comfort, die is ontworpen om de verkeersveiligheid en het algemene welbevinden in openbare buitenruimten te maximaliseren. De brede reeks standaard 'mix-and-match'-componenten maakt het mogelijk de armatuurvormen te variëren passend bij de specifieke eisen van de toepassing en met behoud van het technische hart van de lantaarn. Deze modulariteit, in combinatie met de speciale optieken, verzekert een zeer efficiënte oplossing voor veel verlichtingstoepassingen. En dat alles is verpakt in een uiterst vandalismebestendig pakket.

Product gegevens

Algemene informatie		Gegevens lichttechniek	
Type lichtbron	SON-TP [MASTER SON-T PIA]	Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Aantal VSA's	1 unit	Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
VSA	EBD [Elektronisch regelend DALI]	Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Code productfamilie	CDS711 [KEGEL 2000]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-
CE-markering	Ja	Aantal lichtbronnen	1
Garantieperiode	2 jaar	Kleur lichtbron	-
Brandbaarheidsmarkering	-	Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap
ENEC-markering	-	Bundelspreiding armatuur	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee	Optiektype buiten	Reflector

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	28 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,24 ms
Energieverbruik	81 W
Arbeidsfactor	0.97
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B -	

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +25 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Bedieningsinterface	DALI
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Composiet materialen
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Bevestigingsvoorziening	Diameter van 76 mm, paaltop decoratief
Vorm optische lichtkap/lens	Gebogen
Afwerking optische lichtkap/lens	Met structuur
Totale lengte	843 mm
Totale breedte	843 mm
Totale hoogte	340 mm
Totale diameter	843 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,534 m²

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	340 x 843 x 843 mm
--	--------------------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie energieverbruik	+/-2.5%
----------------------------	---------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %
--------------------------------------	-------

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	50%
--------------------	-----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CDS751 1XSON-TPP70W EB PSU S DMP BK 76 L
Volledige productnaam	CDS751 1XSON-TPP70W EB PSU S DMP BK 76 L
Full EOC	871869947735600
Bestelcode	47735600
Materiaalnr. (12NC)	912300024073
Lokale code	CDS751SON70DMP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699477356
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699477356

Maatschets

