



TownTune assimétrica Lyre DTC

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTC, LED module 5900 lm, LED, 830 branco quente, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, 220 a 240 V, 50 or 60 Hz, Classe de segurança II, Distribuição larga: DW50, Difusor curvo em policarbonato/tampa resistente aos UV, Cinzento, Nível de proteção contra sobretensão padrão Philips, Topo de poste para diâmetro de 62 mm

Concebida para melhorar os espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune da Philips oferece as últimas inovações de iluminação em termos de rendimento, qualidade de luz e conectividade. A família é constituída por quatro soluções: um topo de poste central (CPT), uma versão de topo de poste de terminal assimétrico/entrada lateral (ASY), uma versão com um suporte de topo de poste Lyre extensível (Lyre) e um topo de poste central com um difusor CCB (Conical Comfort Bowl). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com uma seleção de formas diferentes na parte superior do compartimento, sendo também possível adicionar um anel decorativo que está disponível em duas cores (exceto para o CCB). Opções de design que permitem criar a sua própria assinatura de iluminação e levar uma identidade distinta aos bairros e cidades. Além disso, cada luminária da família TownTune pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Signify Service tag. Basta efetuar a leitura de um código QR, colocado dentro da porta da coluna ou diretamente na luminária, e pode aceder instantaneamente a configuração da luminária. Isto torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e mais fáceis e permite-lhe criar a sua biblioteca digital de ativos de iluminação e peças sobresselentes. A gama TownTune também utiliza a plataforma de iluminação Philips LEDGINE-O, garantindo que tem sempre a quantidade e a direção de luz adequadas na sua rua. Além disso, ao estar System Ready (SR), a TownTune também está preparada para o futuro. Esta solução está pronta para ser

TownTune assimétrica Lyre DTC

combinada com aplicações de software de controlo e iluminação autónomas e avançadas, como o Interact City.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED59 [LED module 5900 lm]
Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Observações	* A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
Tipo de motor de fonte de luz	LED
Código da família de produtos	BDP272 [TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTC]
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Performance
Marca CE	Sim
Período de garantia	5 anos
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca ENEC	Marca ENEC
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Fluxo Luminoso	4.312 lm
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	99 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	830 branco quente
Tipo de difusor ótico	Difusor curvo em policarbonato/tampa resistente aos UV
Difusão do feixe de luz da luminária	12° - 29° x 152°
Tipo de ótica exterior	Distribuição larga: DW50
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	43.5 W
Consumo médio de energia CLO	44 W
Consumo de energia CLO final	45 W
Corrente de irrupção	43 A
Tempo de irrupção	0,26 ms
Consumo de Energia	43,5 W
Fator de potência (Fração)	0.98
Ligação	Conector interno
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	10
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante
Interface de controlo	DALI
Fluxo luminoso constante	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Acrilato
Material da ótica	Polimetacrilato de metilo
Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	Alumínio
Cor do compartimento	Cinzeno
Dispositivo de montagem	Topo de poste para diâmetro de 62 mm
Forma do difusor ótico	Lente convexa
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Altura total	758 mm
Diâmetro global	533 mm
Área projetada eficaz	0,132 m²
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [10 J]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão padrão Philips
Classificação de sustentabilidade	Lighting for circularity
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Segurança fotobiológica	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Cromaticidade inicial	(0.410, 0.390) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

TownTune assimétrica Lyre DTC

Tolerância de índice de restituição cromática +/-2
inicial

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do driver a 5000 h 0,5 %

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h 0,1 %

Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h L100

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq 25 °C

Nível de regulação máximo 10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Nome do produto completo	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Código do produto completo	871869949767500
Código de encomenda	49767500
N.º material (12NC)	912300024208
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699497675
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699497675

Desenho dimensional

