



Grand projecteur d'accentuation B4

LG BULLYTE, 120V, 300W, PAR38/R40

Accent, Aluminum Bullyte, Bronze, 300W, R40, 120V

Le projecteur Bullyte B4 est un luminaire pour tension secteur véritablement polyvalent destiné à l'éclairage d'accentuation des enseignes et des aménagements paysagers. De série, il est fait d'aluminium, de laiton brillant ou de composite. Il peut accueillir des lampes à incandescence, des lampes à décharge à haute intensité, des lampes fluocompactes et, maintenant, des lampes à DEL écoénergétiques. Selon le modèle, les finis suivants sont offerts : laiton naturel, noir, bronze et vert. Le système optique peut générer un faisceau étroit ou large, et de nombreux déflecteurs sont également offerts. Le luminaire Bullyte B4 avec lampe à DEL incorpore un régulateur, ce qui élimine le boîtier de ballast externe.

Données du produit

Renseignements généraux		EAN/CUP – Produit	
Code du source de la lampe	Incandescent		783352003645
Watts de la lampe	300	Code de commande	912400115703
Quantité de lampes	1	Local Code	.
Montage	Filetage NPT / DN	Numérateur – Quantité par emballage	1
		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
		Numéro de matériau (12NC)	912400115703
		Poids net (pièce)	0.010 kg
		Catalog Number	B4-H
		Catalog Number Description	Accent, Aluminum Bullyte, Bronze, 300W, R40, 120V
Fonctionnement et électricité			
Tensions	120 V		
Watts à l'entrée de la lampe	300		
Données de produit			
Nom du produit de la commande	LG BULLYTE, 120V, 300W, PAR38/R40		