



Bollard DB30

BLLD,70W MH

Bollards, Aluminum, Black, 70W MH, 120V

Le bollard de série DB est un luminaire pour tension secteur qui peut accueillir des lampes à incandescence, des lampes fluocompactes, des lampes à décharge à haute intensité et des lampes à DEL. Ce luminaire polyvalent présente un chapeau en dôme avec paralumes en aluminium moulé. Il est offert en plusieurs hauteurs. Le système optique comprend un globe en verre trempé et des paralumes symétriques en aluminium moulé dont la face inférieure est recouverte de peinture en poudre blanche très réfléchissante. Il peut accueillir une lampe à DEL Philips EnduraLED de 12,5 W ou une lampe à DEL de 4 kV à culot moyen A19 en porcelaine. Le flux lumineux de la lampe blanc chaud (2 700 K) est de 800 lumens. La durée de vie utile de la lampe est de 25 000 heures.

Données du produit

Renseignements généraux		Code de commande	
Code du source de la lampe	Metal Halide	Code de commande	912400121717
Watts de la lampe	70	Local Code	.
Quantité de lampes	1	Numérateur – Quantité par emballage	1
Montage	Sol / plancher	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Fonctionnement et électricité		Numéro de matériau (12NC)	912400121717
Tensions	120 V	Poids net (pièce)	5.560 kg
Watts à l'entrée de la lampe	70	Catalog Number	DB30AA070HE
		Catalog Number Description	Bollards, Aluminum, Black, 70W MH, 120V
Données de produit			
Nom du produit de la commande	BLLD,70W MH		