



iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Når designere trenger åpen RGB-effektbelysning med høy lysstyrke eller må utforme kreative videoskjermer med middels eller lav oppløsning, kan de benytte iColor Flex MX gen2, som har fleksible trådrekker av store LED-noder med høy intensitet. Hver Flex MX gen2-node kan styres individuelt, noe som gir topp designfleksibilitet.

Produktdata

Generell informasjon		Mekanisk og innfatning	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]	Innfatningsmateriale	Polykarbonat
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lyskildefarge	RGB	Farge	hvit
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Godkjenning og bruk	
Driver inkludert	No	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Optisk deksel-/linsetype	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]	Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrålespredning fra armatur	165°	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	8 lm/W
CE-merke	CE mark	Opprinnelig inngangseffekt	0.5 W
Drift og elektrisk		Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Inngangsspennning	7.5 V	Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Kontroller og dimming		Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Kan dimmes	Ja	Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

iColor Flex MX gen2

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Produktdata

Fullstendig produktkode	871829162291899
Produktnavn for bestilling	BGC494 50 RGB TSDM12 WH
EAN/UPC – produkt	8718291622918

Bestillingskode	101-000076-01
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	912400130015
Net Weight (Piece)	1,017 kg
Katalognummer	101-000076-01
Katalognummerbeskrivelse	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Målskisse



BGC494 50 RGB TSDM12 WH

