



# iColor Flex MX gen2

## iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2 è una stringa multi-funzionale di 50 nodi LED a colori ad alta intensità concepita per generare effetti straordinari senza i vincoli di forma o dimensioni dell'apparecchio. iColor Flex MX gen2 consente di realizzare motivi e proiezioni video su quasi tutte le superfici in interni ed esterni, inclusi soffitti, pavimenti, oggetti tridimensionali, sculture e molto altro. Le dimensioni ridotte dei nodi rendono possibile l'installazione negli spazi ristretti rispetto alle stringhe iColor Flex LMX gen2 di dimensioni maggiori.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e regolazione del flusso	
Numero di sorgenti luminose	50 [ 50 pcs]	Regolabile	Si
Codice famiglia lampada	LED-MD [ LED Multi-die]	<b>Meccanica e corpo</b>	
Colore sorgente luminosa	RGB	Materiale del corpo	Policarbonato
Sorgente luminosa sostituibile	Si	Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Driver incluso	No	Colore	Nero BK
Tipo copertura ottica/lenti	TSDM4 [ Transparent dome 4 inch separated]	<b>Approvazione e applicazione</b>	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	165°	Codice di protezione ingresso	IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Marchio CE	CE mark	<b>Rendimento iniziale (conformità IEC)</b>	
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>		Efficienza iniziale apparecchio LED	8 lm/W
Tensione in ingresso	7.5 V		

## iColor Flex MX gen2

Potenza in ingresso iniziale	0.5 W
------------------------------	-------

### Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000

### Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
---------------------------------	-----------------


### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829162292599
--------------------------	-----------------

Nome prodotto ordine	BGC494 50 RGB TSDM4 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291622925
Codice d'ordine	101-000076-02
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	912400130016
Peso netto (al pezzo)	0,717 kg
Numero catalogo	101-000076-02
Numero catalogo Descrizione	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

## Disegno tecnico



BGC494 50 RGB TSDM4 BK

