

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2 es una tira de 50 nodos LED a todo color de gran intensidad y para múltiples propósitos que permite generar efectos extraordinarios sin las limitaciones del tamaño o la forma de la luminaria. iColor Flex MX gen2 hace posible visualizar patrones y videos en prácticamente cualquier superficie interior o exterior, incluidos techos, suelos, objetos tridimensionales, esculturas y más. Gracias al tamaño pequeño de los nodos, es posible instalarla en espacios más pequeños que las tiras más grandes iColor Flex LMX gen2.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-MD [LED Multi-die]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz reemplazable	Sí
Controlador incluido	No
Tipo de cubierta/lente óptico	Domo transparente con separación de 12 pulgadas
Ampliación de haz de luz de la luminaria	165°
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	7.5 V
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color	Negro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Información general	
Eficacia de la luminaria LED inicial	8 lm/W
Potencia de entrada inicial	0.5 W

iColor Flex MX gen2


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Datos de producto	
Código del producto completo	871829162293299
Nombre del producto del pedido	BGC494 50 RGB TSDM12 BK
EAN/UPC: producto	8718291622932
Código del pedido	101-000076-03
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12
Material de SAP	912400130017
Copiar peso neto (pieza)	1,017 kg
Número del catálogo	101-000076-03
Descripción del número del catálogo	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Plano de dimensiones



BGC494 50 RGB TSDM12 BK

