



iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Когда дизайнеры хотят создать яркое прямое акцентное освещение в палитре RGB или нуждаются в креативных видеодисплеях со средним или низким разрешением, они используют iColor Flex MX gen2 — гибкие гирлянды, состоящие из больших ярких светодиодных ячеек. Управление каждой ячейкой Flex MX gen2 осуществляется индивидуально, что обеспечивает максимальную гибкость дизайна.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	50 [50 pcs]
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]
Цвет источника света	RGB
Сменный источник света	Yes
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]
Распределение света светильника	165°
Маркировка CE	CE mark
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	7.5 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Цвет	Black
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная эффективность освещения светодиода	8 lm/W
Начальная входная мощность	0.5 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	60000

iColor Flex MX gen2

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829162293299
Название продукта для заказа	BGC494 50 RGB TSDM12 BK
EAN/UPC — продукт	8718291622932
Код заказа	101-000076-03
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал (SAP)	912400130017
Вес нетто (шт.)	1,017 kg
Номер по каталогу	101-000076-03
Номер по каталогу, описание	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Чертеж размеров



BGC494 50 RGB TSDM12 BK

