



iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2 è una stringa multi-funzionale di 50 nodi LED a colori ad alta intensità concepita per generare effetti straordinari senza i vincoli di forma o dimensioni dell'apparecchio. iColor Flex MX gen2 consente di realizzare motivi e proiezioni video su quasi tutte le superfici in interni ed esterni, inclusi soffitti, pavimenti, oggetti tridimensionali, sculture e molto altro. Le dimensioni ridotte dei nodi rendono possibile l'installazione negli spazi ristretti rispetto alle stringhe iColor Flex LMX gen2 di dimensioni maggiori.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e regolazione del flusso	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]	Regolabile	Si
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]	Meccanica e corpo	
Colore sorgente luminosa	RGB	Materiale del corpo	Policarbonato
Sorgente luminosa sostituibile	Si	Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Driver incluso	No	Colore	Bianco WH
Tipo copertura ottica/lenti	CLDM4 [Clear dome 4 inch separated]	Approvazione e applicazione	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	105°	Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Marchio CE	CE mark	Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Funzionamento e parte elettrica		Efficienza iniziale apparecchio LED	12 lm/W
Tensione in ingresso	7.5 V		

iColor Flex MX gen2

Potenza in ingresso iniziale	0.5 W
------------------------------	-------

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
---------------------------------	-----------------



Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829162294999
--------------------------	-----------------

Nome prodotto ordine	BGC494 50 RGB CLDM4 WH
EAN/UPC - Prodotto	8718291622949
Codice d'ordine	101-000076-04
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	912400130018
Peso netto (al pezzo)	0,717 kg
Numero catalogo	101-000076-04
Numero catalogo Descrizione	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Disegno tecnico



BGC494 50 RGB CLDM4 WH

BGC494 50 RGB CLDM4 WH

