

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX on RGB-ledisoluilla varustettu joustava nauha, jota voidaan käyttää sisä- ja ulkotilojen suorakatselu-kohteissa tai tehostevalaistuksessa. Jokainen Flex-solmu on itsenäisesti hallittavissa, mikä tuo joustavuutta suunnitteluun.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	50 [50 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED-MD [LED Multi-die]
Valonlähteen väri	RGB
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Ei
Optisen kuvun/linssin tyyppi	CLDM12 [Kirkas kupu 12 tuuman välein]
Valaisimen valokeilan hajautus	105°
CE-merkintä	CE-merkintä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	7,5 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

Väri	Valkoinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
LED-valaisimen tehokkuus alussa	12 lm/W
Ottoteho alussa	0.5 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

iColor Flex MX gen2

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829162295699
Tilaustuotteen nimi	BGC494 50 RGB CLDM12 WH
EAN/UPC – tuote	8718291622956
Tilauskoodi	101-000076-05
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12


SAP-materiaali	912400130019
Net Weight (Piece)	0,970 kg
Luettelonumero	101-000076-05
Luettelonumeron kuvaus	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Mittapiirros



BGC494 50 RGB CLDM12 WH



BGC494 50 RGB CLDM12 WH

