

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Als ontwerpers direct zichtbare RGB-accentverlichting van hoge helderheid nodig hebben of creatieve videodisplays met midden/lage resolutie ontwerpen, levert Philips iColor Flex MX gen2 flexibele strengen van grote LED-lichtpunten met hoge intensiteit. Elk Flex MX gen2 lichtpunt kan individueel geregeld worden, wat een ultieme ontwerpflexibiliteit oplevert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	50 [50 stuks]
Type lichtbron	LED-MD [LED Multi-die]
Kleur lichtbron	RGB
Lichtbron vervangbaar	Ja
Driver/VSA meegeleverd	Nee
Type lichtkap/lens	Heldere koepel 12 inch, afzonderlijk
Bundelspreiding armatuur	105°
CE-markering	CE-markering
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	7.5 V
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Kleur	White
Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initieel rendement LED-armatuur	12 lm/W
Initieel systeemvermogen	0.5 W
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud van 50% bij 25°C berekend	60000
Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C berekend	60000

iColor Flex MX gen2

Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	60000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend	60000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	60000

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
-----------------------------	----------------


Productgegevens

Volledige productcode	871829162295699
Productnaam voor bestelling	BGC494 50 RGB CLDM12 WH


EAN/UPC - Product	8718291622956
Bestelcode	101-000076-05
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	912400130019
Net Weight (Piece)	0,970 kg
Catalogusnummer	101-000076-05
Beschrijving catalogusnummer	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Maatschets



BGC494 50 RGB CLDM12 WH



BGC494 50 RGB CLDM12 WH

