

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2 proporciona a los diseñadores cadenas flexibles de grandes nodos LED de alta intensidad para usos en iluminación de acento visible con RGB de alta intensidad o en el diseño de presentaciones de vídeo con resolución media o baja. Cada nodo de Flex MX gen2 se puede controlar por separado, proporcionando así la máxima flexibilidad de diseño.

Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	50 [50 piezas]
Código de familia de lámparas	LED-MD [LED Multi-die]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz sustituible	Si
Driver incluido	No
Tipo lente/cubierta óptica	CLDM4 [Semiesfera transparente con 4 pulgadas de separación]
Apertura de haz de luz de la luminaria	105°
Marca CE	Marcado CE
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	7.5 V
Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Color	BK
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Eficacia de la luminaria LED inicial	12 lm/W
Potencia de entrada inicial	0.5 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	60000

iColor Flex MX gen2

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto


Código de producto completo	871829162296399
Nombre de producto del pedido	BGC494 50 RGB CLDM4 BK
EAN/UPC - Producto	8718291622963
Código de pedido	101-000076-06
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	912400130020
Copiar Peso neto (pieza)	0,692 kg
Número de catálogo	101-000076-06
Descripción del número de catálogo	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Plano de dimensiones



BGC494 50 RGB CLDM4 BK



BGC494 50 RGB CLDM4 BK

