



iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2 è una stringa multi-funzionale di 50 nodi LED a colori ad alta intensità concepita per generare effetti straordinari senza i vincoli di forma o dimensioni dell'apparecchio. iColor Flex MX gen2 consente di realizzare motivi e proiezioni video su quasi tutte le superfici in interni ed esterni, inclusi soffitti, pavimenti, oggetti tridimensionali, sculture e molto altro. Le dimensioni ridotte dei nodi rendono possibile l'installazione negli spazi ristretti rispetto alle stringhe iColor Flex LMX gen2 di dimensioni maggiori.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e regolazione del flusso	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]	Regolabile	Si
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]		
Colore sorgente luminosa	RGB	Meccanica e corpo	
Sorgente luminosa sostituibile	Si	Materiale del corpo	Policarbonato
Driver incluso	No	Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Tipo copertura ottica/lenti	CLDM4 [Clear dome 4 inch separated]	Colore	Nero BK
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	105°	Approvazione e applicazione	
Marchio CE	CE mark	Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Funzionamento e parte elettrica		Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Tensione in ingresso	7.5 V	Efficienza iniziale apparecchio LED	12 lm/W


iColor Flex MX gen2

Potenza in ingresso iniziale	0.5 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829162296399


Nome prodotto ordine	BGC494 50 RGB CLDM4 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291622963
Codice d'ordine	101-000076-06
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	912400130020
Peso netto (al pezzo)	0,692 kg
Numero catalogo	101-000076-06
Numero catalogo Descrizione	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Disegno tecnico



BGC494 50 RGB CLDM4 BK



BGC494 50 RGB CLDM4 BK

