



iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2 is a multi-purpose, high-intensity strand of 50 full-color LED nodes for generating extraordinary effects without the constraints of luminaire size or shape. iColor Flex MX gen2 enables patterns and video on almost any interior or exterior surface, including ceilings, floors, three-dimensional objects, sculptures, and more. Its small node size allows installation in tighter spaces than the larger iColor Flex LMX gen2 strands.

Product data

Informasi Umum	
Jumlah sumber cahaya	50 [50 potong]
Kode kelompok lampu	LED-MD [LED Multi-die]
Warna sumber cahaya	RGB
Sumber cahaya yang dapat diganti	Benar
Driver tercakup	salah
Penutup optis/tipe lensa	CLDM12 [Kubah bening 12 inci terpisah]
Penyebaran sinar lampu luminer	105°
Tanda CE	Tanda CE
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	7,5 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredukan	Benar

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Warna	Hitam
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Daya penerangan LED awal	12 lm/W
Daya input awal	0.5 W
Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Perawatan Lumen 50% pada 25°C Dikalkulasi	60000
Perawatan Lumen 50% pada 25°C Dilaporkan	60000

iColor Flex MX gen2

Perawatan Lumen 50% pada 50°C Dikalkulasi	60000
Perawatan Lumen 50% pada 50°C Dilaporkan	60000
Perawatan Lumen 70% pada 25°C Dikalkulasi	60000
Perawatan Lumen 70% pada 25°C Dilaporkan	60000
Perawatan Lumen 70% pada 50°C Dikalkulasi	60000
Perawatan Lumen 70% pada 50°C Dilaporkan	60000

Kondisi Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------


Data Produk

Kode produk lengkap	871829162297099
Nama produk pesanan	BGC494 50 RGB CLDM12 BK


EAN/UPC - Produk	8718291622970
Kode urutan	101-000076-07
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
No. Material (12NC)	912400130021
Salin Berat Bersih (Piece)	1,017 kg
Nomor Katalog	101-000076-07
Deskripsi Nomor Katalog	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Dimensional drawing



BGC494 50 RGB CLDM12 BK



BGC494 50 RGB CLDM12 BK

