



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB CLFT12 BK

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2 sono stringhe flessibili di grandi nodi LED ad alta intensità con luce colorata intelligente progettate per creare effetti straordinari e grandi installazioni senza i vincoli di forma, dimensioni o spazio dell'apparecchio. Ogni stringa iColor Flex LMX gen2 è composta da 50 nodi LED indirizzabili individualmente, dotati di integrazione dinamica di potenza, comunicazione e controllo. Il formato flessibile si adatta a configurazioni bidimensionali e tridimensionali, mentre l'emissione luminosa elevata supporta la visualizzazione di qualità superiore a lunga distanza per applicazioni di illuminazione architettonica d'accento e perimetrale, insegne di grandi dimensioni e proiezioni video su interi edifici.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]
Colore sorgente luminosa	RGB
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	No
Tipo copertura ottica/lenti	CLFT12 [Clear flat 12 inch separated]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	105°
Marchio CE	CE mark

Dati tecnici di illuminazione	
Intensità luminosa (valore di picco) sull'asse del fascio per nodo	11 cd
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	24 V
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato


iColor Flex LMX gen2

Colore	Nero BK
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	30 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	30 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	1 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829162307699
Nome prodotto ordine	BGC495 50 RGB CLFT12 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291623076
Codice d'ordine	101-000077-01
Codice locale	62307699
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400130023
Peso netto SAP (Pezzo)	0,980 kg
Numero catalogo	101-000077-01
Numero catalogo Descrizione	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Disegno tecnico



iColor Flex LMX gen2

