

iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB CLFT4 WH

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2 är en slinga med LED-noder i RGB som kan användas för direct-view eller accentbelysning, både inom- och utomhus. Varje Flex-slinga kan styras individuellt för ökad designfrihet.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	50 [50 st]
Lampfamiljskod	LED-MD [LED Multi-die]
Ljuskällans färg	RGB
Utbytbar ljuskälla	Ja
Driftdon ingår	No
Optikavskärmning/optiktyp	CLFT4 [Klar plan 4 tum separerade]
Armaturens ljusfördelning	105°
CE-märkning	CE märkning

Ljusteknik	
Ljusstyrka (toppvärde) på strålexel per nod	11 cd

Drift och elektricitet	
Inspänning	24 V

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Färg	Vit

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	30 lm
Initialt LED-ljusutbyte	30 lm/W
Initial ineffekt	1 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000


iColor Flex LMX gen2

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829162308399
Beställningsproduktnamn	BGC495 50 RGB CLFT4 WH
EAN/UPC – Produkt	8718291623083
Beställningsnummer	101-000077-02

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	912400130024
Nettovikt (stycke)	0,980 kg
Katalognummer	101-000077-02
Beskrivning av katalognummer	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Måttskiss



iColor Flex LMX gen2

