

PHILIPS

Lighting



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB CLFT4 WH

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Tasarımcıların yüksek parlaklıkta, gündüz görülebilir RGB direkt görüş LED dizileri ile yazılama, aydınlatma ve düşük çözünürlüklü video uygulamaları yapabilmeleri için tasarlanmış eşsiz direk görüş armatürü, iColor Flex LMX gen2. Her bir Flex LMX gen2 dizisi, piksel mantığıyla tek tek kontrol edilebilir özelliğindedir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	50 [50 pcs]
Lamba ailesi kodu	LED-MD [LED Multi-die]
Işık kaynağı rengi	RGB
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Tertibat dahildir	Hayır
Optik kapak/lens türü	CLFT4 [Clear flat 4 inch separated]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	105°
CE işareti	CE mark
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın ekseninde düğüm başına ışık yoğunluğu (tepe değer)	11 cd
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	24 V

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Renk	White
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Initial luminous flux	30 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	30 lm/W
Başlangıç giriş gücü	1 W
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Hesaplandı	100000

iColor Flex LMX gen2

Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %50 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %50 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %70 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %70 Bildirildi	60000

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
-------------------------	---------------


Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829162308399
Sipariş ürün adı	BGC495 50 RGB CLFT4 WH

EAN/UPC - Ürün	8718291623083
Sipariş kodu	101-000077-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	912400130024
SAP Net Weight (Piece)	0,980 kg
Katalog Numarası	101-000077-02
Catalog Number Description	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Boyutlu çizim



iColor Flex LMX gen2

