



iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Para os designers que buscam por uma iluminação de destaque/visão direta (direct view) RGB de alto brilho, ou ainda projetar exibições criativas de vídeo em baixa resolução, o iColor Flex LMX gen2 é uma solução disposta em cordões flexíveis de LED de alta intensidade. Cada módulo Flex LMX gen2 é controlável individualmente, proporcionando a máxima flexibilidade para o design.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Número de fontes de luz	50 [50 pçs]	Tensão de entrada	24 V
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]	Controles e dimerização	
Cor da fonte de luz	RGB	Regulável	Sim
Fonte de luz substituível	Sim	Dados mecânicos e de compartimento	
Controlador incluído	Não	Material do compartimento	PC
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT12 [Plano transparente com separação de 12 polegadas]	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	105°	Cor	Branco
Marca CE	CE	Aprovação e aplicação	
Dados técnicos de luz		Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	11 cd	Desempenho inicial (compatível com IEC)	
		Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	30 lm
		Eficiência da luminária LED inicial	30 lm/W

iColor Flex LMX gen2

Potência de entrada inicial	1 W
-----------------------------	-----

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Dados do produto

Código do produto completo	871829162309099
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	BGC495 50 RGB CLFT12 WH
EAN/UPC – Produto	8718291623090
Código de encomenda	101-000077-03
Código local	BCG495
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	912400130025
Peso líquido (peça)	0,980 kg
Número de catálogo	101-000077-03
Descrição do número de catálogo	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP66

Desenho dimensional



iColor Flex LMX gen2

