



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB TSDM4 WH

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2 proporciona a los diseñadores cadenas flexibles de grandes nodos LED de alta intensidad para usos en iluminación de acento visible con RGB de alta intensidad o en el diseño de presentaciones de vídeo con resolución baja. Cada nodo de Flex LMX gen2 se puede controlar por separado, proporcionando así la máxima flexibilidad de diseño.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Número de fuentes de luz	50 [50 piezas]	Regulable	Si
Código de familia de lámparas	LED-MD [LED Multi-die]	Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	RGB	Material de la carcasa	Policarbonato
Fuente de luz sustituible	Si	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Driver incluido	No	Color	WH
Tipo lente/cubierta óptica	TSDM4 [Semiesfera transparente con 4 pulgadas de separación]	Aprobación y aplicación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	165°	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Marca CE	Marcado CE	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Datos técnicos de la luz		Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	13 lm
Intensidad lumínica (valor pico) en el eje del haz por nodo	2,2 cd	Eficacia de la luminaria LED inicial	13 lm/W
Operativos y eléctricos		Potencia de entrada inicial	1 W
Tensión de entrada	24 V		

iColor Flex LMX gen2

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------


Datos de producto

Código de producto completo	871829162312099
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	BGC495 50 RGB TSDM4 WH
EAN/UPC - Producto	8718291623120
Código de pedido	101-000077-06
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Material SAP	912400130028
Peso neto (pieza) SAP	0,980 kg
Número de catálogo	101-000077-06
Descripción del número de catálogo	iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Plano de dimensiones



iColor Flex LMX gen2

