



Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear HP es una solución de luminaria LED a ras de pared económica y fiable para uso en interiores y exteriores que minimiza la inversión inicial al tiempo que ofrece una flexibilidad excepcional para crear efectos atractivos con iluminación vertical y a ras de paredes. Una amplia variedad de opciones de color y CCT, ya sea con control de encendido/apagado de colores estáticos o colores que cambian de forma dinámica, brazos de montaje ajustables y ángulos de haz ancho o elíptico ofrecen un conjunto de herramientas completo para sus necesidades de iluminación de fachadas. El diseño discreto con alimentación de energía integrada y conectores resistentes al agua hacen que el cableado sea sencillo, rápido y fiable.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Datos técnicos de la luz	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Ángulo de haz de la fuente de luz	50 °	Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Fuente de luz reemplazable	No	Longitud	310 mm
Controlador incluido	Si	Color	Grís oscuro
Tipo de cubierta/lente óptico	Vidrio transparente		
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	60000 h		
Mecánicos y de carcasa		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	100 a 277 V	Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
		Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
		Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31
Controles y regulación		Información general	
Con regulación de intensidad	Si	Flujo luminoso inicial	477 lm

Vaya Linear MP



Eficacia de la luminaria LED inicial	35,1 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	- K
Potencia de entrada inicial	18 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	36000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	63000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	36000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	36000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	29000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	29000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 a +40 °C
Datos de producto	
Código del producto completo	871829162555199
Nombre del producto del pedido	BCP424 50 RGB L310 CE
EAN/UPC: producto	8718291625551
Código del pedido	316-000011-00
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Material de SAP	912400130056
Copiar peso neto (pieza)	1,420 kg
Número del catálogo	316-000011-00
Descripción del número del catálogo	Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

IP66 IK06

Plano de dimensiones



BCP424 50 RGB L310 CE

BCP424 50 RGB L310 CE

