



Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP es un proyector LED rentable y fiable diseñado para ofrecer efectos de iluminación rasante en color fijo o dinámica. Vaya Linear MP ofrece una variedad de haces anchos y elípticos y resulta ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de paredes. La alimentación integrada, y los conectores estándar que incluyen la entrada de datos y alimentación hacen que la instalación resulte rápida, sencilla y fiable.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Si
Ángulo del haz de fuente de luz	50 °	Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Material de la carcasa	Aluminio extruído
Fuente de luz sustituible	No	Material óptico	G
Driver incluido	Si	Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Tipo lente/cubierta óptica	GC [Cristal transparente]	Forma cubierta óptica/lente	FT
Marca CE	Marcado CE	Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Certificado UL	No	Longitud	310 mm
Certificado CQC	No	Color	DGR
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h	Aprobación y aplicación	
Certificados PSE	PSE	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Operativos y eléctricos		Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Tensión de entrada	100-277 V	Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

Vaya Linear MP



Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	477 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	35,1 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	- K
Potencia de entrada inicial	18 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C calculado	63000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C calculado	29000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C notificado	29000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829162555199
Nombre de producto del pedido	BCP424 50 RGB L310 CE
EAN/UPC - Producto	8718291625551
Código de pedido	316-000011-00
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	912400130056
Copiar Peso neto (pieza)	1,420 kg
Número de catálogo	316-000011-00
Descripción del número de catálogo	Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

IP66 IK06

Plano de dimensiones



BCP424 50 RGB L310 CE

BCP424 50 RGB L310 CE

