



# Vaya Linear MP

## Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP è un apparecchio per illuminazione a LED affidabile e conveniente progettato per effetti di illuminazione fissi o a colori dinamici. Con una scelta di fasci larghi o ellittici, Vaya Linear MP è ideale per le applicazioni di illuminazione wall-washing e radente. Alimentazione integrata e connettori alimentazione e dati unificati rendono l'installazione rapida, semplice e affidabile.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [ LED High Brightness]
Angolo del fascio della sorgente luminosa	50 °
Colore sorgente luminosa	Rosso, verde e blu
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì
Tipo copertura ottica/lenti	GC [ Vetro chiusura trasparente GC]
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	No
Marchio CQC	-
Durata al 70% del flusso luminoso	60000 h
Marchio PSE	PSE mark
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Sì

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza	310 mm
Colore	Dark gray
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK06 [ 1 J]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	477 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	35,1 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	- K

## Vaya Linear MP

Potenza in ingresso iniziale	18 W
------------------------------	------

### Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	36000
50% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	63000
50% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	36000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	36000
70% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	29000
70% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	29000

### Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

### Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871829162555199
Nome prodotto ordine	BCP424 50 RGB L310 CE
EAN/UPC - Prodotto	8718291625551
Codice d'ordine	316-000011-00
Codice locale	62555199
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	912400130056
Peso netto (al pezzo)	1,420 kg
Numero catalogo	316-000011-00
Numero catalogo Descrizione	Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE



### Disegno tecnico



BCP424 50 RGB L310 CE



BCP424 50 RGB L310 CE

