



Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP sabit ya da dinamik renkli aydınlatma efektleri için tasarlanmış, güvenilir ve düşük maliyetli LED aydınlatma armatürüdür. Geniş çeşitlilikte eliptik ışın seçenekleri sunan Vaya Linear MP, duvar aydınlatması uygulamaları için idealdir. Entegre güç ve birleşik güç/veri konnektörleri, kurulumu hızlı, kolay ve güvenilir kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]	Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Işık kaynağının ışın açısı	50 °	Optik sistem malzemesi	Glass
Işık kaynağı rengi	Kırmızı, yeşil ve mavi	Optik kapak/lens malzemesi	Temperlenmiş cam
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Optik kapak/lens şekli	Flat
Tertibat dahildir	Evet	Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]	Uzunluk	310 mm
CE işareti	CE mark	Renk	Dark gray
UL işareti	Hayır	Onay ve Uygulama	
CQC işareti	-	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
%70 Işık Akısına kadar kullanım ömrü	60000 h	Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
PSE işareti	PSE mark	Titreşim Standardı	Complies with ANSI C136.31
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler		Titreşim Derecesi	Complies with ANSI C136.31
Giriş Voltajı	100 to 277 V	Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz	Initial luminous flux	477 lm
Kontroller ve Dimming		LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	35,1 lm/W
Dim Edilebilir	Evet	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	- K



Vaya Linear MP

Başlangıç giriş gücü	18 W
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Bildirildi	36000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %40 Hesaplandı	63000
Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %50 Bildirildi	36000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Bildirildi	36000
Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %70 Hesaplandı	29000
Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %70 Bildirildi	29000
Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +40 °C

Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871829162555199
Sipariş ürün adı	BCP424 50 RGB L310 CE
EAN/UPC - Ürün	8718291625551
Sipariş kodu	316-000011-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	912400130056
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,420 kg
Katalog Numarası	316-000011-00
Catalog Number Description	Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

IP 66 IK 08

Boyutlu çizim



BCP424 50 RGB L310 CE

BCP424 50 RGB L310 CE

