



Vaya Linear MP



Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP es un proyector LED rentable y fiable diseñado para ofrecer efectos de iluminación rasante en color fijo o dinámica. Vaya Linear MP ofrece una variedad de haces anchos y elípticos y resulta ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de paredes. La alimentación integrada, y los conectores estándar que incluyen la entrada de datos y alimentación hacen que la instalación resulte rápida, sencilla y fiable.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Si
Ángulo del haz de fuente de luz	10 x 50 °	Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Material de la carcasa	Aluminio extruído
Fuente de luz sustituible	No	Material óptico	G
Driver incluido	Si	Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Tipo lente/cubierta óptica	GC [Cristal transparente]	Forma cubierta óptica/lente	FT
Marca CE	Marcado CE	Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Certificado UL	No	Longitud	310 mm
Certificado CQC	No	Color	DGR
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h	Aprobación y aplicación	
Certificados PSE	PSE	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Operativos y eléctricos		Clase de eficiencia energética	G
Tensión de entrada	100-277 V	Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31

Vaya Linear MP

Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31
Número de registro EPREL	1081413

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	484 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	36,4 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	- K
Potencia de entrada inicial	18 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C calculado	63000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C calculado	29000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C notificado	29000

Condiciones de aplicación



Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829162556899
Nombre de producto del pedido	BCP424 10x50 RGB L310 CE
EAN/UPC - Producto	8718291625568
Código de pedido	316-000011-01
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	912400130057
Copiar Peso neto (pieza)	1,420 kg
Número de catálogo	316-000011-01
Descripción del número de catálogo	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

IP66 IK06

Plano de dimensiones



BCP424 10x50 RGB L310 CE

BCP424 10x50 RGB L310 CE

