



Vaya Linear MP



Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP on luotettava ja kustannustehokas ledivalaisin, jolla voidaan luoda värikkäitä, kiinteitä tai dynaamisia valaistustehosteita. Leveän tai soikean valokeilan tuottava Vaya Linear MP soveltuu erinomaisesti pinta- ja korostusvalaistukseen. Integroitu virtajohto yhdessä tulo- ja lähtöliittimen kanssa tekevät asennuksesta helppoa ja nopeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen valokeilan kulma	10 x 50 °
Valonlähteen väri	Punainen, vihreä ja sininen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GC [Kirkas lasi]
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	Ei
CQC-merkintä	-
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h
PSE-merkintä	PSE-merkintä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Lasi
Optisen kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Optisen kuvun/linssin muoto	Litteä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Pituus	310 mm
Väri	Tummanharmaa
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Energiatohokkuusluokka	G
Mek. iskun suojauskoodi	IK06 [1 J]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31
EPREL-rekisteröintinumero	1081413
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	484 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	36,4 lm/W



Vaya Linear MP

Alun vast. värilämpötila	- K
Ottoteho alussa	18 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	36000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 40 °C	63000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 40 °C	36000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	36000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 40 °C	29000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 40 °C	29000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +40 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829162556899
Tilaustuotteen nimi	BCP424 10x50 RGB L310 CE
EAN/UPC – tuote	8718291625568
Tilauskoodi	316-000011-01
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	912400130057
Net Weight (Piece)	1,420 kg
Luettelonumero	316-000011-01
Luettelonumeron kuvaus	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

IP 66 IK 06

Mittapiirros



BCP424 10x50 RGB L310 CE

BCP424 10x50 RGB L310 CE

