



Vaya Linear MP



Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

A Vaya Linear MP megbízható és költséghatékony LED-es világítási szerelvény, melyet rögzített vagy mozgó színes megvilágítási hatásokhoz terveztünk. A széles vagy ellipszis alakú fénysugarat kibocsátó Vaya Linear MP ideális a fali fényvető és homlokzatvilágítási alkalmazásokhoz. A beépített tápegység és az egybeépített táp- és adatcsatlakozók felgyorsítják, megkönnyítik és biztonságosabbá teszik a telepítést.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás sugárzási szöge	10 x 50 °
A fényforrás színe	Vörös, zöld és kék
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GC [Áttetsző üveg]
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	Nem
CQC jel	-
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	60000 h
PSE jel	PSE mark

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víziszta
Hossz	310 mm
Szín	DGR

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékossági osztály	G
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK06 [1 J]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31

EPREL-regisztrációs szám	1081413
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	484 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	36,4 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	- K
Kezdeti bemeneti feszültség	18 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	36000
50% fényáram-megmaradás 40 °C-on (számított)	63000
50% fényáram-megmaradás 40 °C-on (névleges)	36000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	36000
70% fényáram-megmaradás 40 °C-on (számított)	29000


70% fényáram-megmaradás 40 °C-on (névleges)	29000
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +40 °C között
Termékadatok	
Teljes termékkód	871829162556899
A termék megrendelési neve	BCP424 10x50 RGB L310 CE
EAN/UPC - termék	8718291625568
Rendelési kód	316-000011-01
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	912400130057
Net Weight (Piece)	1,420 kg
Katalógusszám	316-000011-01
A katalógusszám leírása	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

IP 66 IK 06

Méretezett rajza



BCP424 10x50 RGB L310 CE



BCP424 10x50 RGB L310 CE

