



Vaya Linear MP



Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Το Vaya Linear MP είναι ένα αξιόπιστο και οικονομικό φωτιστικό LED ανάδειξης επιφανειών για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, το οποίο ελαχιστοποιεί την αρχική επένδυση, ενώ παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες ευελιξίας για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ διάχυσης και ανάδειξης επιφανειών. Με μια μεγάλη γκάμα έγχρωμων επιλογών και επιλογών CCT, με στατικές επιλογές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή επιλογές δυναμικού ελέγχου χρώματος, ρυθμιζόμενες βάσεις στερέωσης και ευρείες ή ελλειπτικές γωνίες δέσμης, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για να καλύψει τις ανάγκες σας στον τομέα του φωτισμού προσώπων. Η διακριτική σχεδίαση με την ενσωματωμένη μονάδα τροφοδοσίας και τα αδιάβροχα βύσματα κάνουν την καλωδίωση απλή, γρήγορη και αξιόπιστη.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	10 x 50 °
Χρώμα πηγής φωτός	Κόκκινο, πράσινο και μπλε
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GC [Clear glass]
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση UL	Ναι
Σήμανση CQC	-
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	60000 h
Σήμανση PSE	PSE mark
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 277 V

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Μήκος	1210 mm
Χρώμα	Dark gray

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31
Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31
Αρ. εγγραφής EPREL	1081407


Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	1934 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	36,4 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	- K
Αρχική ισχύς εισόδου	60 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	36000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 40 °C	63000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 40 °C	36000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCP424 10x50 RGB L1210 CE


Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	36000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 40 °C	29000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 40 °C	29000

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829162558299
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP424 10x50 RGB L1210 CE
EAN/UPC	8718291625582
Κωδικός παραγγελίας	316-000011-03
Τοπικός κωδικός	BCP424RGB1X5L12
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	912400130059
Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)	3,850 kg
Αριθμός καταλόγου	316-000011-03
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE



BCP424 10x50 RGB L1210 CE

