



Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear HP es una solución de luminaria LED a ras de pared económica y fiable para uso en interiores y exteriores que minimiza la inversión inicial al tiempo que ofrece una flexibilidad excepcional para crear efectos atractivos con iluminación vertical y a ras de paredes. Una amplia variedad de opciones de color y CCT, ya sea con control de encendido/apagado de colores estáticos o colores que cambian de forma dinámica, brazos de montaje ajustables y ángulos de haz ancho o elíptico ofrecen un conjunto de herramientas completo para sus necesidades de iluminación de fachadas. El diseño discreto con alimentación de energía integrada y conectores resistentes al agua hacen que el cableado sea sencillo, rápido y fiable.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Ángulo de haz de la fuente de luz	10 x 50 °
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Tipo de cubierta/lente óptico	Vidrio transparente
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	60000 h
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Longitud	1210 mm
Color	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Clase de eficacia energética	G
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31
Número de registro de EPREL	1081407

Vaya Linear MP

Información general	
Flujo luminoso inicial	1934 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	36,4 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	- K
Potencia de entrada inicial	60 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	36000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	63000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	36000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	36000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	29000


70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	29000
---	-------

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +40 °C


Datos de producto	
Código del producto completo	871829162558299
Nombre del producto del pedido	BCP424 10x50 RGB L1210 CE
EAN/UPC: producto	8718291625582
Código del pedido	316-000011-03
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Material de SAP	912400130059
Copiar peso neto (pieza)	3,850 kg
Número del catálogo	316-000011-03
Descripción del número del catálogo	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE



Plano de dimensiones



BCP424 10x50 RGB L1210 CE



BCP424 10x50 RGB L1210 CE

