



Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

O Vaya Linear MP é um projetor LED confiável e econômico projetado para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Com distribuição de luz aberta ou elíptica, o Vaya Linear MP é ideal para aplicações tipo "wall washer" em superfícies. De fácil instalação, o sistema oferece elevada confiabilidade e baixo custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Ângulo do feixe da fonte de luz	10 x 50 °
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro transparente]
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h
Marca PSE	PSE mark
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Comprimento	1210 mm
Cor	Cinza escuro
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31
Número do registro EPREL	1081407
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1934 lm
Eficiência da luminária LED inicial	36,4 lm/W

Vaya Linear MP

Temperatura de cor correlacionada inicial	- K
Potência de entrada inicial	60 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	36000
Manutenção lumínica 50% a 40°C calculada	63000
Manutenção lumínica - 50% a 40°C reportada	36000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	36000
Manutenção lumínica 70% a 40°C calculada	29000
Manutenção lumínica - 70% a 40°C reportada	29000


Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------


Dados do produto	
Código do produto completo	871829162558299
Nome de produto da encomenda	BCP424 10x50 RGB L1210 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625582
Código de encomenda	316-000011-03
Código local	912400130059
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400130059
Copiar peso líquido (peça)	3,850 kg
Número de catálogo	316-000011-03
Descrição do número de catálogo	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1,2 m (4 ft), CE



Desenho dimensional



BCP424 10x50 RGB L1210 CE



BCP424 10x50 RGB L1210 CE

