



Vaya Linear MP

BCP426 10x50 RD L1210 CE

Vaya Linear MP è un apparecchio per illuminazione a LED affidabile e conveniente progettato per effetti di illuminazione fissi o a colori dinamici. Con una scelta di fasci larghi o ellittici, Vaya Linear MP è ideale per le applicazioni di illuminazione wall-washing e radente. Alimentazione integrata e connettori alimentazione e dati unificati rendono l'installazione rapida, semplice e affidabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Materiale ottico	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Glass	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	10 x 50 °	Materiale copertura ottica/lenti	
Colore sorgente luminosa	Rosso	Vetro temprato	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Forma copertura ottica/lenti	
Driver incluso	Si	Flat	
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]	Finitura copertura ottica/lenti	
Marchio CE	CE mark	Trasparente	
Marchio UL	No	Lunghezza	
Marchio CQC	-	1210 mm	
Durata di vita al 70% flusso luminoso	60000 h	Colore	
Marchio PSE	PSE mark	Dark gray	
Funzionamento e parte elettrica		Approvazione e applicazione	
Tensione in ingresso	100 to 277 V	Grado di protezione	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]	
Controlli e regolazione del flusso		Codice protezione impatti meccanici	
Regolabile	No	IK06 [1 J]	
Meccanica e corpo		Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Materiale del corpo	Alluminio estruso	Temp. corr. colore iniziale	
		- K	
		Condizioni di applicazione	
		Intervallo temperatura ambiente	
		Da -40 a +40 °C	
		Dati del prodotto	
		Codice prodotto completo	
		87182916262899	
		Nome prodotto ordine	
		BCP426 10x50 RD L1210 CE	
		EAN/UPC - Prodotto	
		8718291626268	


Vaya Linear MP

Codice d'ordine	62626899
Codice Locale	62626899
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4

N. materiale (12NC)	912400130071
Peso netto (Pezzo)	3,850 kg



Disegno tecnico



Vaya

