



# Vaya Linear MP

## BCP426 10x50 GN L1210 CE

Vaya Linear MP es un proyector LED rentable y fiable diseñado para ofrecer efectos de iluminación rasante en color fijo o dinámica. Vaya Linear MP ofrece una variedad de haces anchos y elípticos y resulta ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de paredes. La alimentación integrada, y los conectores estándar que incluyen la entrada de datos y alimentación hacen que la instalación resulte rápida, sencilla y fiable.

### Datos del producto

| Información general                 |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Código familia de lámparas          | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Ángulo del haz de fuente de luz     | 10 x 50 °                     |
| Temperatura de color                | Verde                         |
| Fuente de luz sustituible           | No                            |
| Driver incluido                     | Si                            |
| Tipo lente/cubierta óptica          | GC [ Cristal transparente]    |
| Marca CE                            | Marcado CE                    |
| Certificado UL                      | No                            |
| Certificado CQC                     | No                            |
| Vida útil al 70% del flujo lumínico | 60000 h                       |
| Certificados PSE                    | PSE                           |
| Operativos y eléctricos             |                               |
| Tensión de entrada                  | 100-277 V                     |
| Frecuencia de entrada               | 50 a 60 Hz                    |
| Controles y regulación              |                               |
| Regulable                           | No                            |

| Mecánicos y de carcasa                        |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de la carcasa                        | Aluminio extruído                                                                                  |
| Material óptico                               | G                                                                                                  |
| Material cubierta óptica/lente                | Vidrio templado                                                                                    |
| Forma cubierta óptica/lente                   | FT                                                                                                 |
| Acabado cubierta óptica/lente                 | Clara                                                                                              |
| Longitud                                      | 1210 mm                                                                                            |
| Color                                         | DGR                                                                                                |
| Aprobación y aplicación                       |                                                                                                    |
| Código de protección de entrada               | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [ IK06]                                                                                       |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                                                                                    |
| Índice inic. de temperatura de color          | - K                                                                                                |


Vaya Linear MP

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Condiciones de aplicación     |                          |
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +40 °C          |
| Datos de producto             |                          |
| Código de producto completo   | 871829162630599          |
| Nombre de producto del pedido | BCP426 10x50 GN L1210 CE |
| EAN/UPC - Producto            | 8718291626305            |
| Código de pedido              | 62630599                 |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Cantidad por paquete                   | 1            |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 4            |
| N.º de material (12NC)                 | 912400130075 |
| Peso neto (pieza)                      | 3,850 kg     |



Plano de dimensiones



Vaya

