



Vaya Linear MP

BCP425 50 3000 L310 CE

Vaya Linear MP sabit ya da dinamik renkli aydınlatma efektleri için tasarlanmış, güvenilir ve düşük maliyetli LED aydınlatma armatürüdür. Geniş çeşitlilikte eliptik ışın seçenekleri sunan Vaya Linear MP, duvar aydınlatması uygulamaları için idealdir. Entegre güç ve birleşik güç/veri konnektörleri, kurulumu hızlı, kolay ve güvenilir kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]
Işık kaynağının ışın açısı	50 °
Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]
CE işareti	CE mark
UL işareti	Hayır
CQC işareti	-
%70 ışık akısına kadar kullanım ömrü	60000 h
PSE işareti	PSE mark

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	100 to 277 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik sistem malzemesi	Glass

Optik kapak/lens malzemesi	Temperlenmiş cam
Optik kapak/lens şekli	Flat
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Uzunluk	310 mm
Renk	Dark gray

Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Titreşim Standardı	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki ışık Akısı	848 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	57,9 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	78
Başlangıç giriş gücü	18 W

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000

Vaya Linear MP

Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +40 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829162567499
Sipariş ürün adı	BCP425 50 3000 L310 CE
EAN/UPC - Ürün	8718291625674
Sipariş kodu	62567499
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
Malzeme No. (12NC)	912400130117
Net Ağırlık (Parça Başına)	1,360 kg



Boyutlu çizim



Vaya

