



Vaya Linear MP

BCP425 10x50 3000 L310 CE

Philips Vaya Linear MP ist eine kosteneffiziente und zuverlässige lineare LED-Leuchte für Anstrahlungen mit weißem, einfarbigem oder dynamischem (RGB) Licht. Mit einer breitstrahlenden und einer elliptischen Optik eignet sich die Vaya Linear MP ideal für Washlight und Streiflicht. Mit zwei Längen und einer Reihe von Farbtönen ist sie vielseitig einsetzbar. Eine Durchgangverkabelung mit fertig konfektioniertem Kabelsystem ermöglicht zusätzlich eine schnelle und einfache Installation und problemfreie Verkabelung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	10 x 50 °	Optisches Material	Glas
Farbe der Lichtquelle	Neutralweiß	Material optische Abdeckung/Linse	Gehärtetes Glas
Lichtquelle austauschbar	Nein	Form optische Abdeckung/Linse	flach
Betriebsgerät inklusive	Ja	Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
Typ optische Abdeckung/Linse	GC [Klarglas]	Länge	310 mm
CE-Zeichen	ja	Farbe	Dunkles Grau
UL-Zeichen	Nein	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
CQC-Zeichen	-	Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	60000 h	Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [IK06]
PSE-Zeichen	PSE Markierung	Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
Elektrische Kenndaten			Complies with ANSI C136.31
Eingangsspannung	100 bis 277 V	Initialkennwerte (IEC konform)	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Lichtstrom-Neuwert	792 lm
Dimmen		Initiale Leuchtenlichtausbeute	54,3 lm/W
Dimmbar	Ja	Init. kor. Farbtemperatur	3000 K

Vaya Linear MP

Init. Farbwiedergabeindex	78
Systemleistung	18 W

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)


Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829162568199
Bestell-Produktname	BCP425 10x50 3000 L310 CE
EAN/UPC - Produkt	8718291625681
Bestellcode	62568199
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	912400130118
Nettogewicht (Einzelteil)	1,360 kg



Abmessungsskizzen



Vaya

