



# Vaya Linear MP

## BCP425 10x50 3000 L310 CE

Vaya Linear MP on luotettava ja kustannustehokas ledivalaisin, jolla voidaan luoda värikkäitä, kiinteitä tai dynaamisia valaistustehosteita. Leveän tai soikean valokeilan tuottava Vaya Linear MP soveltuu erinomaisesti pinta- ja korostusvalaistukseen. Integroitu virtajohto yhdessä tulo- ja lähtöliittimen kanssa tekevät asennuksesta helppoa ja nopeaa.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                      |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Lamppuperheen koodi                 | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Valonlähteen valokeilan kulma       | 10 x 50 °                     |
| Valonlähteen väri                   | Neutraali valkoinen           |
| Valonlähde vaihdettavissa           | Ei                            |
| Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä                         |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi        | GC [ Kirkas lasi]             |
| CE-merkintä                         | CE-merkintä                   |
| UL-merkintä                         | Ei                            |
| CQC-merkintä                        | -                             |
| Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan | 60000 h                       |
| PSE-merkintä                        | PSE-merkintä                  |
| Käyttö ja sähkö tiedot              |                               |
| Ottojännite                         | 100 - 277 V                   |
| Syöttötaajuus                       | 50–60 Hz                      |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys     |                               |
| Himmennettävä                       | Kyllä                         |
| Mekaaniset tiedot ja runko          |                               |
| Rungon materiaali                   | Puristettu alumiini           |

| Optiikan materiaali                          | Lasi                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Optiikan kuvun/linssin materiaali            | Karkaistu lasi                            |
| Optiikan kuvun/linssin muoto                 | Litteä                                    |
| Optiikan kuvun/linssin viimeistely           | Kirkas                                    |
| Pituus                                       | 310 mm                                    |
| Väri                                         | Tummanharmaa                              |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet                  |                                           |
| IP-luokka                                    | IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mek. iskun suojauskoodi                      | IK06 [ 1 J]                               |
| Tärinästandardi                              | Complies with ANSI C136.31                |
|                                              | Complies with ANSI C136.31                |
| Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)       |                                           |
| Valovirta alussa                             | 792 lm                                    |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa              | 54,3 lm/W                                 |
| Alun vast. värilämpötila                     | 3000 K                                    |
| Alun Värintoistoindeksi                      | 78                                        |
| Ottoteho alussa                              | 18 W                                      |
| Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva) |                                           |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated     | 100000                                    |

## Vaya Linear MP

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 62000  |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 62000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 60000  |

### Käyttökohteiden olosuhteet



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +40 °C |
|-------------------------|----------------|

### Tuotetiedot

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Koko tuotekoodi                             | 871829162568199           |
| Tilaustuotteen nimi                         | BCP425 10x50 3000 L310 CE |
| EAN/UPC – tuote                             | 8718291625681             |
| Tilauskoodi                                 | 62568199                  |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                   | 1                         |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 4                         |
| Materiaalinumero (12NC)                     | 912400130118              |
| Nettopaino (kappale)                        | 1,360 kg                  |



### Mittapiirros



Vaya

Vaya

