



Vaya Linear MP

BCP425 50 3000 L1210 CE

Vaya Linear MP è un apparecchio per illuminazione a LED affidabile e conveniente progettato per effetti di illuminazione fissi o a colori dinamici. Con una scelta di fasci larghi o ellittici, Vaya Linear MP è ideale per le applicazioni di illuminazione wall-washing e radente. Alimentazione integrata e connettori alimentazione e dati unificati rendono l'installazione rapida, semplice e affidabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Materiale ottico	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Glass	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	50 °	Materiale copertura ottica/lenti	
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro	Vetro temprato	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Forma copertura ottica/lenti	
Driver incluso	Sì	Flat	
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]	Finitura copertura ottica/lenti	
Marchio CE	CE mark	Trasparente	
Marchio UL	No	Lunghezza	
Marchio CQC	-	1210 mm	
Durata di vita al 70% flusso luminoso	60000 h	Colore	
Marchio PSE	PSE mark	Dark gray	
Funzionamento e parte elettrica		Approvazione e applicazione	
Tensione in ingresso	100 to 277 V	Grado di protezione	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]	
Controlli e regolazione del flusso		Codice protezione impatti meccanici	
Regolabile	Sì	IK06 [1 J]	
Meccanica e corpo		Standard vibrazioni	
Materiale del corpo	Alluminio estruso	Complies with ANSI C136.31	
		Complies with ANSI C136.31	
		Rendimento iniziale (conformità IEC)	
		Flusso luminoso iniziale	
		3392 lm	
		Efficienza iniziale apparecchio LED	
		57,9 lm/W	
		Temp. corr. colore iniziale	
		3000 K	
		Temp. Indice di resa dei colori	
		78	
		Potenza in ingresso iniziale	
		60 W	

Vaya Linear MP


Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829162569899
Nome prodotto ordine	BCP425 50 3000 L1210 CE
EAN/UPC - Prodotto	8718291625698
Codice d'ordine	62569899
Codice Locale	62569899
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
N. materiale (12NC)	912400130119
Peso netto (Pezzo)	3,760 kg



Disegno tecnico



Vaya

