



Vaya Linear MP

BCP425 10x50 3000 L1210 CE

O Vaya Linear MP é um projetor LED confiável e econômico projetado para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Com distribuição de luz aberta ou elíptica, o Vaya Linear MP é ideal para aplicações tipo "wall washer" em superfícies. De fácil instalação, o sistema oferece elevada confiabilidade e baixo custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Ângulo do feixe da fonte de luz	10 x 50 °
Cor da fonte de luz	NW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro transparente]
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h
Marca PSE	PSE mark

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded

Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Comprimento	1210 mm
Cor	DGR

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	3169 lm
Eficiência da luminária LED inicial	54,3 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	78
Potência de entrada inicial	60 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	100000

Vaya Linear MP

Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 50°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	62000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	62000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	60000


Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------


Dados do produto	
Código do produto completo	871829162570499
Nome de produto da encomenda	BCP425 10x50 3000 L1210 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625704
Código de encomenda	912400130120
Código de encomenda local	912400130120
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400130120
Peso líquido SAP (peça)	3,760 kg



Desenho dimensional



Vaya



Vaya

