



# Vaya Linear MP

## BCP425 50 4000 L310 CE

Vaya Linear MP es un proyector LED rentable y fiable diseñado para ofrecer efectos de iluminación rasante en color fijo o dinámica. Vaya Linear MP ofrece una variedad de haces anchos y elípticos y resulta ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de paredes. La alimentación integrada, y los conectores estándar que incluyen la entrada de datos y alimentación hacen que la instalación resulte rápida, sencilla y fiable.

### Datos del producto

| Información general                 |                               | Mecánicos y de carcasa                        |                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código familia de lámparas          | LED-HB [ LED High Brightness] | Material de la carcasa                        | Aluminio extruido                                                                                  |
| Ángulo del haz de fuente de luz     | 50 °                          | Material óptico                               | G                                                                                                  |
| Temperatura de color                | Blanco frío                   | Material cubierta óptica/lente                | Vidrio templado                                                                                    |
| Fuente de luz sustituible           | No                            | Forma cubierta óptica/lente                   | FT                                                                                                 |
| Driver incluido                     | Si                            | Acabado cubierta óptica/lente                 | Clara                                                                                              |
| Tipo lente/cubierta óptica          | GC [ Cristal transparente]    | Longitud                                      | 310 mm                                                                                             |
| Marca CE                            | Marcado CE                    | Color                                         | DGR                                                                                                |
| Certificado UL                      | No                            | Aprobación y aplicación                       |                                                                                                    |
| Certificado CQC                     | No                            | Código de protección de entrada               | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Vida útil al 70% del flujo lumínico | 60000 h                       | Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [ IK06]                                                                                       |
| Certificados PSE                    | PSE                           | Estándar de vibración                         | Complies with ANSI C136.31                                                                         |
| Operativos y eléctricos             |                               |                                               | Complies with ANSI C136.31                                                                         |
| Tensión de entrada                  | 100-277 V                     | Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                                                                                    |
| Frecuencia de entrada               | 50 a 60 Hz                    | Flujo lumínico inicial                        | 874 lm                                                                                             |
| Controles y regulación              |                               | Flujo lumínico inicial                        | 874 lm                                                                                             |
| Regulable                           | Si                            | Eficacia de la luminaria LED inicial          | 61,1 lm/W                                                                                          |

Vaya Linear MP

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Índice inic. de temperatura de color   | 4000 K |
| Inic. Índice de reproducción del color | 83     |
| Potencia de entrada inicial            | 18 W   |



Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 62000  |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 62000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 60000  |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Condiciones de aplicación              |                        |
| Rango de temperatura ambiente          | -40 °C a +40 °C        |
| Datos de producto                      |                        |
| Código de producto completo            | 871829162571199        |
| Nombre de producto del pedido          | BCP425 50 4000 L310 CE |
| EAN/UPC - Producto                     | 8718291625711          |
| Código de pedido                       | 62571199               |
| Cantidad por paquete                   | 1                      |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 4                      |
| N.º de material (12NC)                 | 912400130121           |
| Peso neto (pieza)                      | 1,360 kg               |



Plano de dimensiones



Vaya

