



Vaya Linear MP

BCP425 10x50 4000 L310 CE

Vaya Linear MP è un apparecchio per illuminazione a LED affidabile e conveniente progettato per effetti di illuminazione fissi o a colori dinamici. Con una scelta di fasci larghi o ellittici, Vaya Linear MP è ideale per le applicazioni di illuminazione wall-washing e radente. Alimentazione integrata e connettori alimentazione e dati unificati rendono l'installazione rapida, semplice e affidabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Angolo del fascio della sorgente luminosa	10 x 50 °
Colore sorgente luminosa	Bianco freddo
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	No
Marchio CQC	-
Durata di vita al 70% flusso luminoso	60000 h
Marchio PSE	PSE mark
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Sì
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso

Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza	310 mm
Colore	Dark gray
Approvazione e applicazione	
Grado di protezione	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK06 [1 J]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	844 lm
Flusso luminoso iniziale	844 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	59 lm/W
Temp. corr. colore iniziale	4000 K
Temp. Indice di resa dei colori	83
Potenza in ingresso iniziale	18 W

Vaya Linear MP


Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829162572899
Nome prodotto ordine	BCP425 10x50 4000 L310 CE
EAN/UPC - Prodotto	8718291625728
Codice d'ordine	62572899
Codice Locale	62572899
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
N. materiale (12NC)	912400130122
Peso netto (Pezzo)	1,360 kg



Disegno tecnico



Vaya

