



Vaya Linear MP

BCP425 50 4000 L1210 CE

Το Vaya Linear MP είναι ένα αξιόπιστο και οικονομικό φωτιστικό LED ανάδειξης επιφανειών για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, το οποίο ελαχιστοποιεί την αρχική επένδυση, ενώ παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες ευελιξίας για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ διάχυσης και ανάδειξης επιφανειών. Με μια μεγάλη γκάμα έγχρωμων επιλογών και επιλογών CCT, με στατικές επιλογές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή επιλογές δυναμικού ελέγχου χρώματος, ρυθμιζόμενες βάσεις στερέωσης και ευρείες ή ελλειπτικές γωνίες δέσμης, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για να καλύψει τις ανάγκες σας στον τομέα του φωτισμού προσώπων. Η διακριτική σχεδίαση με την ενσωματωμένη μονάδα τροφοδοσίας και τα αδιάβροχα βύσματα κάνουν την καλωδίωση απλή, γρήγορη και αξιόπιστη.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	50 °
Χρώμα πηγής φωτός	Cool white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GC [Clear glass]
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση UL	Ναι
Σήμανση CQC	-
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	60000 h
Σήμανση PSE	PSE mark
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 277 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Μήκος	1210 mm
Χρώμα	Dark gray
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31

Complies with ANSI C136.31

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	3496 lm
Αρχική φωτεινή ροή	3496 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	61,1 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	83
Αρχική ισχύς εισόδου	60 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος


Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829162573599
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BCP425 50 4000 L1210 CE
EAN/UPC	8718291625735
Κωδικός παραγγελίας	62573599
Local Code	BCP425NW50L12
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	912400130123
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	3,760 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya



Vaya

