



Vaya Linear MP

BCP425 50 4000 L1210 CE

Vaya Linear MP es un proyector LED rentable y fiable diseñado para ofrecer efectos de iluminación rasante en color fijo o dinámica. Vaya Linear MP ofrece una variedad de haces anchos y elípticos y resulta ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de paredes. La alimentación integrada, y los conectores estándar que incluyen la entrada de datos y alimentación hacen que la instalación resulte rápida, sencilla y fiable.

Datos del producto

Información general		Mecánicos y de carcasa	
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Ángulo del haz de fuente de luz	50 °	Material óptico	G
Temperatura de color	Blanco frío	Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Fuente de luz sustituible	No	Forma cubierta óptica/lente	FT
Driver incluido	Si	Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Tipo lente/cubierta óptica	GC [Cristal transparente]	Longitud	1210 mm
Marca CE	Marcado CE	Color	DGR
Certificado UL	No	Aprobación y aplicación	
Certificado CQC	No	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h	Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Certificados PSE	PSE	Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Operativos y eléctricos			Complies with ANSI C136.31
Tensión de entrada	100-277 V	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Flujo lumínico inicial	3496 lm
Controles y regulación		Flujo lumínico inicial	3496 lm
Regulable	Si	Eficacia de la luminaria LED inicial	61,1 lm/W

Vaya Linear MP

Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	83
Potencia de entrada inicial	60 W


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000


Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829162573599
Nombre de producto del pedido	BCP425 50 4000 L1210 CE
EAN/UPC - Producto	8718291625735
Código de pedido	62573599
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	912400130123
Peso neto (pieza)	3,760 kg



Plano de dimensiones



Vaya



Vaya

