



Vaya Linear MP

BSP425 50 4000 L1210 CE

Vaya Linear MP — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичные или динамичные цветные световые эффекты. В Vaya Linear MP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для омывающего освещения стен и скользящей подсветки. Встроенные разъемы питания, служащие одновременно для подачи питания и передачи данных, обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	50 °
Цвет источника света	Холодный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GC [Clear glass]
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	-
Метка CQC	-
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	60000 h
Знак PSE	PSE mark
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Длина	1210 mm
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	3496 lm
Начальная светоотдача	3496 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	61,1 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K

Vaya Linear MP

Нач. индекс цветопередачи	83
Начальная входная мощность	60 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829162573599
Название продукта для заказа	BCP425 50 4000 L1210 CE
EAN/UPC — продукт	8718291625735
Код заказа	912400130123
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	912400130123
Вес нетто (шт.)	3,760 kg

К 06

Чертеж размеров



Vaya

